




INSTRUKCJA „JAK ZAMAWIAĆ PLISY”

PPUH DAMA CHOJNICE
producent rolet, plis i moskitier

www.damachojnice.pl

biuro@damachojnice.pl

+48 696 439 729



1. PROSZĘ WYBRAĆ SYSTEM PLISY

AB-22 – najpopularniejszy system, górna i dolna belka ruchoma, mocowane w 4 narożnikach za pomocą wkrętów


DB-22 – system dachowy, plisy z prowadnicami, górna i dolna belka ruchoma, mocowane za pomocą wkrętów przez prowadnice

UWAGA! JEŻELI NIC NIE PODANO – STANDARDOWO ROBIMY SYSTEM AD-22


2. PROSZĘ PODAĆ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ PRODUKOWANEJ PLISY

W zależności od sposobu montażu należy inaczej zmierzyć okno

- *SPOSÓB 1: MONTAŻU PRZY SZYBIE – NAJPOPULARNIEJSZY SPOSÓB MONTAŻU*
SZEROKOŚĆ – ZMIERZYĆ W 3 MIEJSCACH SZEROKOŚĆ SZYBY WRAZ Z 1 USZCZELKĄ I PODAĆ NAJMNIEJSZY WYMIAR




WYSOKOŚĆ – ZMIERZYĆ W 3 MIEJSCACH WYSOKOŚĆ SZYBY WRAZ Z USZCZELKĄ I PODAĆ NAJWIĘKSZY WYMIAR




- *SPOSÓB 2: MONTAŻU NA KĄTOWNIKACH*


SZEROKOŚĆ – ZMIERZYĆ SZYBĘ WRAZ Z LISTWĄ PRZYSZYBOWĄ




WYSOKOŚĆ – ZMIERZYĆ SZYBĘ WRAZ Z LISTWĄ PRZYSZYBOWĄ



- *SPOSÓB 3: MONTAŻU BEZINWAZYJNY*
SZEROKOŚĆ – ZMIERZYĆ SZYBĘ WRAZ Z LISTWĄ PRZYSZYBOWĄ



WYSOKOŚĆ – ZMIERZYĆ WYSOKOŚĆ CAŁEGO SKRZYDŁA



3. PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ TAKICH SAMYCH PLIS

Jeżeli nie podano wyprodukujemy 1 sztukę

4. PROSZĘ PODAĆ KOLOR OSPRZĘTU

BIAŁY, BRĄZ, ANTRACYT, SZAMPAŃSKI, CZARNY, ŻŁOTY DĄB, ORZECH,
WINCHESTER, DĄB BAGIENNY, ANODA, SOSNA, MAHOŃ

UWAGA! JEŻELI NIC NIE PODANO – STANDARDOWO ROBIMY KOLOR BIAŁY

5. PROSZĘ PODAĆ OZNACZENIE TKANINY

Proszę wybrać z naszego katalogu

Przykładowe tkaniny: P-101, P-210, P-407, P-901

6. RODZAJ UCHWYTU

Stały lub regulowany

UWAGA! JEŻELI NIC NIE PODANO – STANDARDOWO ROBIMY UCHWYT
REGULOWANY

7. RODZAJ MOCOWANIA

- czołowe – standardowe – stosowane w montażu przyszybowym, potrzeba co najmniej 10mm miejsca do przykręcenia
- boczne - stosowane w montażu przyszybowym, do listwy przyszybowej wąskiej
- kątownik – montaż na listwach
- bezinwazyjny na klamrach
- bezinwazyjny na uchwytach